Fiche technique du produit
EG203B

EG203B

Interrupteur horaire électronique 2 voies sur 7 jours, version base

Caractéristiques techniques

Tension	
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz
Fonctions	
Réserve de marche en années	5 y
Avec synchronisation réseau	Non
Avec synchronisation quartz	Oui
Equipement	
Précision de marche par jour	1,50 s
Avec programme d'impulsion	Non
Nombre de canaux	2
Raccordement	
Type de contacts	2x inverseurs
Réglages	
Programme journalier	Non
Programme hebdomadaire	Oui
Programme annuel	Non
Conditions d'utilisation	
Température de service	-5 - 45 °C
Raccordement	
Section de raccordement en câble souple	1 - 16 mm²
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 10 mm²
Dimensions	
Hauteur	85 mm
Largeur	35 mm
Profondeur	64 mm
Principaux attributs électriques	
Intervalle minimum entre 2 périodes de commutation	1 min
Capacité	
Nombre de modules	2