Productdatablad
47746094



47746094

WCD RA 2V (enkele inb.doos), hoog, berker Q.3, alu gelakt

Technische eigenschappen

Spanning	
Nominale spanning	250 V
Stroom / temperatuur	
Nominale stroom IN	16 A
Frequentie	
Frequentie	50 - 60 Hz
Materiaal	
Kleur	Aluminium
RAL-code	9006
Afwerking oppervlakte	Softfinish
Materiaal	Duroplast
Oppervlakte behandeling	Gelakt
Afmetingen	
Hoogte	120 mm
Breedte	80 mm
Diepte	50 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	25 mm
Installatie, montage	
Gemonteerd op	Inbouwmontage
Montage/aansluitpositie	Hoog
Aansluitmogelijkheden	
Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging Klemmontage
Samenstelling	
Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee
Toebehoren	
Heeft tekstveld	Nee
Capaciteit	
Aantal modulen	2
Veiligheid	
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Slagvastheid IK	IK02
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Functies	
Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee
Identificatie	
Met opdruk	Nee
Duurzaamheid	
REACh-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja