Fiche technique du produit
UK340282

UK340282

Goulotte acier 28 x 340 pour sol béton

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	28 mm
Largeur	340 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	9520 - 9520 mm²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	39

Equipement

Couvercle amovible	Oui
Nombre de compartiments	2 - 2

Installation, montage

Système d'installation pour montage au sol	Couvert d'une chape

Matière

Matériau	Acier
Traitement	Galvanisé

Conditions d'utilisation

Charge verticale appliquée sur une petite surface	1,5 kN

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACh-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Photos | dessins