Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος
GP113P

GP113P

ΠΟΡΤΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ GD113D

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις	
Ύψος	250 mm
Πλάτος	250 mm
Κάλυμμα, πόρτα	
Με διάφανη πόρτα	Όχι
Αριθμός πορτών ερμαρίου	1
Τύπος πόρτας ερμαρίου	Τερματικό πόρτας
Αριθμός κλειδαριών	1
Υλικά	
Κωδικός RAL	9010
Χρώμα	Λευκό
Χρώμα προϊόντος	Pure white
Υλικό	Πλαστικό
Μεταχείριση	Ακατέργαστο
Αρχιτεκτονική	
Θέση πόρτας ερμαρίου	Αριστερά Δεξιά
Ασφάλεια	
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP40
Τύπος κλειδώματος	Κλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά
Εξοπλισμός	
Αριθμός κλειδιών	1
Βιωσιμότητα	
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι