Produktdatablad
LFC100159010A



LFC100159010A

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	10 mm
Bredd	15 mm
Längd	2100 mm
Inre area	106 - 106 mm²

Kapacitet

Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	0

Material

Material	Polyvinylklorid (PVC)
Behandling	Obehandlad
RAL-kod	9010
Färg	Vit

Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej

Anslutning

Skarv	Utan koppling

Utrustning

Antal partitioner	0
Antal fack	1 - 1
Antal anslutbara mellanväggar	0
Kabelhållare medföljer	Ja
Med skyddsfilm	Nej