Produktdatenblatt
WH20184700B



WH20184700B

kallysto UP: Schlüsseltaster/1p/ 1->0 / 30° /KABA8 + Befest.-Platte +Front Weiss

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom	16 A
Taststrom	16 A

Spannung

Nennspannung	230 V

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Schlüssel
Polanzahl	1

Werkstoff

Farbe	Ultraweiss
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %
Rückwand Innenseite	Matt

Abmessungen

Höhe	77 mm
Breite	77 mm
Tiefe	69 mm
Einbautiefe	7 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	62 mm
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld	0 mm
Durchmesser	60 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz

Bedienelemente und Anzeigen

Kontrollleuchte	Ohne
Anzahl der Tasten	0
Ausführung Taster	Einzeltaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Mit Krallenbefestigung	Nein

Anschluss

Lampenfassung Typ	Ohne Fassung
Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stossfestigkeit IK	IK02

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25-+40 °C

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein

Texte	
Aufdruck	Mit Aufdruck "0 ← 1"
Montageart	Nur als Einzelgerät einsetzbar
Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Dichtung	Ohne Dichtung
Schaltart/Variante	Schliesser
Anschlussart	Mit Schraubanschlüssen

Geeignet für
kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit	
Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja