Karta katalogowa
926102509



926102509



Integro Gniazdo USB ładowania podwójne, 230V, 3A; biały, mat

Właściwości techniczne

Łączność

Typ połączenia	Zacisk śrubowy

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	31 mm

Sprzęt

Liczba wyjść	2

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym	Nie

Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	9010
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Metal Tworzywo sztuczne

Moc

Moc wyjściowa	15 W
Zużycie energii w trybie oczekiwania	0,15 W

Napięcie

Zakres napięcia wejściowego	230 - 230 V
Napięcie wyjściowe	5 - 5 V

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	0,20 A
Prąd wyjściowy	3000 mA

Dodatkowe informacje

Złącza	Z 2 gniazdami USB typu A
Bezpiecznik	Zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Ochrona	Bez zwiększonej ochrony styków

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak