Productdatablad
926102509



926102509

USB-oplaadcontactdoos 3/A230 V, Integro, polarwit, mat

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting

Afmetingen

Inbouwdiepte	31 mm

Samenstelling

Aantal uitgangen	2

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
Met miniatuurzekering	Nee

Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Metaal Kunststof

Vermogen

Uitgangsvermogen	15 W
Energieverbruik standby	0,15 W

Spanning

Ingangsspanning	230 - 230 V
Uitgangsspanning	5 - 5 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	0,20 A
Uitgangsstroom	3000 mA

Teksten

Aansluitstekers	Met 2 USB-aansluitingen type A
Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging

Duurzaamheid

REACh-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja