Produktdatenblatt
M61419010



M61419010

Inneneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 20x35mm reinweiß

Technische Eigenschaften

Zubehör

Art des Zubehörs	Haubenformteil

Einstellungen

Winkelbereich	90 - 90

Abmessungen

Höhe	20 mm
Breite	33 mm
Maß a	35 mm

Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C

Ausstattung

Mit Schutzfolie	Nein

Konfiguration

Schnittkaschierend	Nein

Abbildungen | Zeichnungen

