# Tehnički list proizvoda
WL4032



WL4032

**Dimer tasterski, srebrni**

## Tehničke karakteristike

| | |
|---|---|
| **Napon** | |
| Radni napon | 230 - 230 V |
| **Frekvencija** | |
| Frekvencija | 50 - 50 Hz |
| **Materijali** | |
| Boja | Srebrna |
| RAL kod | 9006 |
| Materijal | Metal<br>Plastika |
| **Dimenzije** | |
| Visina | 71 mm |
| Širina | 71 mm |
| Dubina | 45 mm |
| **Tekst** | |
| Način instalacije | Sa kralama<br>Za pričvršćivanje vijcima |
| **Održivost** | |
| Bez halogena | Da |
| REACh-bez SVHC | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |