Технічні характеристики виробу
47393505



47393505

Розетка з з/к, поле д/надпису, замок, IP55, сіра, 16A/250В W.1

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга	250 V

Електричний струм

Номінальний струм	16 A

Умови використання

Робоча температура	-15 - 30 °C

Частота

Частота	50 - 50 Hz

Матеріали

Colour	Сірий
Код RAL	7011
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Термопластик
Обробка	Необроблений

Розміри

Висота	76 mm
Ширина	76 mm
Глибина	65 mm
Кількість одиниць	1
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	0 mm
Вбудована глибина	32 mm
Висота стрічки P-touch для поля маркування	12 mm

Під'єднання

Поперечний розріз дроту	1,0 - 2,5 mm^2

Установлення, монтаж

Монтаж на	Поверхневий монтаж

Підключення

Тип з'єднання	Штекерне з'єднання
Тип монтажу	Монтаж гвинтами Гачкове кріплення

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки	SCHUKO
Поворотна центральна вставка	Ні
З відкидною кришкою	Так
З круглим захисним заземлювальним штифтом	Ні
З сигнальною лампою	Ні
Із замком	Так

Аксесуари

Має поле для маркування	Так

Кришка, дверцята

Тип кришки	Самозакривна відкидна кришка, може бути зафіксована в кінцевому положенні

Емність

Кількість модулів	1

Безпека

З посиленим захистом від контакту	Ні
Ударостійкість IK	IK05
Клас захисту від проникнення (IP)	IP55

Функції	
З орієнтаційним освітленням	Ні
З функціональним освітленням	Ні

Ідентифікація	
З відбитком	Ні

Тексти	
Накладка	Повний корпус
Захист	Покращений захист контактів
Тип з'єднання	Зі вставними клемами
Клема	Із затискним 2-провідним з'єднувальним затискачем Wago для електропроводки З двома місцями для встановлення клем Wago 2-провідного підключення в днищі корпусу

Sustainability	
Без галогену	Так
REACh-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так