Tehnički list proizvoda
WL4012



WL4012

Dimer rotacioni, srebrni

Tehničke karakteristike

Napon	
Radni napon	230 - 230 V
Frekvencija	
Frekvencija	50 - 50 Hz
Materijali	
Boja	Srebrna
RAL kod	9006 9016
Materijal	Termoplastika
Dimenzije	
Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	51 mm
Arhitektura	
Kontrolni/radni element	Dodirni i okretni prekidač
Tekst	
Osigurač	Otpornost na kratki spoj i preopterećenje (cilindrični osigurač)
Način instalacije	Sa pričvršćivanjem stezaljkom/vijcima
Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama
Održivost	
Bez halogena	Da
REACh-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da