Ficha técnica do produto
WL4010



WL4010

lumina - Var.rot. 60-600W directo, branc

Características técnicas

Tensão	
Tensão de funcionamento	230 - 230 V
Frequência	
Frequência	50 - 50 Hz
Materiais	
Cor	Branco trânsito
Código RAL	9016
Material	Metal Plástico
Dimensões	
Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	32 mm
Arquitetura	
Tipo de orgão de comando	Botão de pressão/rotativo
Capacidade	
Número de módulos	0
Texto	
Fusível	À prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (microfusível)
Modo de instalação	Com fixação por parafuso/grampos
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
Sustentabilidade	
Livre de halógenio	Sim
REACh - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim