Технічні характеристики виробу
ESC225S

ESC225S

Контактор безшумний 25A, 2НВ, 230В

Технічні характеристики

Під'єднання	
Тип контактів	2NO
Електричний струм	
Номінальний струм	25 A
Допустимий номінальний струм для AC3	8,5 A
Ємність	
Кількість модулів	1
Напруга	
Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp	4000 V
Частота	
Частота	50 - 50 Hz
Напруга	
Номінальна напруга ізоляції Ui	250 V
Номінальна робоча напруга змінного струму	230 - 230 V
Командна напруга AC	230 - 230 V
Командна напруга DC	0 - 0 V
Умови використання	
Робоча температура	-10 - 50 °C
Використання	
Категорія використання	AC-7a/AC-7b
Умови використання	
Температура зберігання / транспортування	-40 - 80 °C
Витривалість	
Кількість механічних процесів	100000
Електрична тривкість кількості циклів	30000
Потужність	
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	5,20 W
Пускова потужність, що поглинається	2,50 VA
Розміри	
Висота	83 mm
Ширина	17,85 mm
Глибина	60 mm
Під'єднання	
Кількість контактів	2
Обладнання	
Кількість контактів NO	2
Кількість контактів NC	0
З вимикачем для ручного перемикання	Hi
Під'єднання	
Поперечний переріз гнучкого провідника	1 - 6 mm^2
Поперечний переріз жорсткого провідника	1 - 10 mm^2
Установлення, монтаж	
Номінальний момент затягування	1,20 - 1,20 Nm
Sustainability	
Відповідність RoHS	Так