Produktdatenblatt
WH20180804A



WH20180804A

kallysto Schwenktaster Schliesser/2p/ 0<-1 mit Front für Kombination Anthrazit

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom	
Schaltstrom	16 A
Taststrom	16 A
Spannung	
Nennspannung	230 V
Frequenz	
Frequenz	50 - 50 Hz
Architektur	
Steuer-/Bedienelement	Drehknopf
Polanzahl	2
Werkstoff	
Farbe	Anthrazit
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %
Rückwand Innenseite	Matt
Abmessungen	
Höhe	60 mm
Breite	60 mm
Tiefe	63 mm
Einbautiefe	14 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	49 mm
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld	0 mm
Durchmesser	44 mm
Installation, Montage	
Montage auf	Unterputz
Bedienelemente und Anzeigen	
Kontrollleuchte	Ohne
Anzahl der Tasten	0
Ausführung Taster	Einzeltaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein
Anschlussmöglichkeiten	
Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Mit Krallenbefestigung	Nein
Anschluss	
Lampenfassung Typ	Ohne Fassung
Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Sicherheit	
Schutzart IP	IP20
Stossfestigkeit IK	IK02
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-25-+40 °C
Zubehör	
Mit Beschriftungsfeld	Nein

Texte	
Zentralstücke	Für Zentralstück mit Drehknopf
Aufdruck	Mit Aufdruck "0 ← 1"
Montageart	Für Kombinationsmontage
Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Dichtung	Ohne Dichtung
Schaltart/Variante	Mit 0-Stellung
Anschlussart	Mit Schraubanschlüssen

Geeignet für
kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit	
Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja