Fiche technique du produit
WUZ681



WUZ681

cubyko Lampe rouge 0,75mA 250V 2 fils à câbler

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	230 - 230 V
Tension nominale	230 V

Courant électrique

Courant assigné nominal	0 A

Dimensions

Hauteur	5 mm
Profondeur	14,00 mm

Puissance

Courant absorbé	0,40 mA

Matière

Couleur	Rouge

Éclairage

Type de Lampe	LED

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C

Textes

Mode d'installation	Fixation de borne
Type de raccordement	Avec borne enfichable

Durabilité

REACh-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui