Produktdatenblatt
WH20180703A



WH20180703A

kallysto Schwenktaster Schliesser/1p/ 0<-1 mit Front für Kombination Lichtgrau

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom	16 A
Taststrom	16 A

Spannung

Nennspannung	230 V

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Drehknopf
Polanzahl	1

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %
Rückwand Innenseite	Matt

Abmessungen

Höhe	60 mm
Breite	60 mm
Tiefe	55 mm
Einbautiefe	14 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	41 mm
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld	0 mm
Durchmesser	44 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz

Bedienelemente und Anzeigen

Kontrollleuchte	Ohne
Anzahl der Tasten	0
Ausführung Taster	Einzeltaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Mit Krallenbefestigung	Nein

Anschluss

Lampenfassung Typ	Ohne Fassung
Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stossfestigkeit IK	IK02

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25-+40 °C

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein

Texte	
Zentralstücke	Für Zentralstück mit Drehknopf
Aufdruck	Mit Aufdruck "0 ← 1"
Montageart	Für Kombinationsmontage
Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Dichtung	Ohne Dichtung
Schaltart/Variante	Schliesser
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

Geeignet für
kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit	
Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja