Fiche technique du produit
WH20180704B



WH20180704B

kallysto ENC: Poussoir pivotant/1p/0<-1/ + plaque de fixation + face Anthracite

Caractéristiques techniques

Courant électrique	
Courant de commutation	16 A
Courant de commutation	16 A
Tension	
Tension nominale	230 V
Fréquence	
Fréquence	50 - 50 Hz
Architecture	
Type d'organe de commande	Rotatif
Nombre de pôles	1
Matière	
Couleur	Anthracite
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité
Transparent	Non
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %
Finition fond profilé (installation)	Mat
Dimensions	
Hauteur	77 mm
Largeur	77 mm
Profondeur	55 mm
Profondeur de montage	14 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	41 mm
Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage	0 mm
Diamètre	44 mm
Installation, montage	
Montage	Encastré
Commandes et indicateurs	
Témoin lumineux	Sans
Nombre de touches	0
Type de bouton poussoir	Bouton -poussoir simple
Contact d'acquittement	Non
Connectivité	
Type de connection / prise	Borne à vis
Avec fixation à griffes	Non
Raccordement	
Type de douille de lampe	Sans douille
Type de connexion / prise	Borne à vis
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02
Accessoires	
Comporte un champ d'étiquetage	Non
Conditions d'utilisation	
Température de service	-25-+40 °C

Textes

Plaques centrales	Pour plaque centrale avec bouton tournant
Inscription	Avec inscription « 0 ← 1 »
Mode de montage	Uniquement utilisable comme appareil individuel
Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Joint d'étanchéité	Sans joint d'étanchéité
Type de commutation	Contact à fermeture
Type de raccordement	Avec bornes à vis

Convient pour

kallysto encastré

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui