Технічні характеристики виробу
47442089



47442089

Розетка з з/к, кришка, зах.контактів, 16A/250B, пол.білизна, R.x

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга	250 V

Електричний струм

Номінальний струм	16 A

Частота

Частота	50 - 60 Hz

Матеріали

Colour	Полярна білизна
Код RAL	9010
Обробка поверхні	Глянцевий
Матеріал	Термопластик
Обробка	Необроблений

Розміри

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Глибина	51,50 mm
Кількість одиниць	1
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	31 mm
Вбудована глибина	32 mm

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера	Вставний термінал

Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка

Підключення

Тип з'єднання	Штекерне з'єднання
Тип монтажу	Монтаж гвинтами Гачкове кріплення

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки	SCHUKO
Поворотна центральна вставка	Так
З відкидною кришкою	Так
З круглим захисним заземлювальним штифтом	Ні
З сигнальною лампою	Ні
Із замком	Ні

Аксесуари

Має поле для маркування	Ні

Кришка, дверцята

Тип кришки	Самозакривна відкидна кришка

Ємність

Кількість модулів	1

Безпека

З посиленим захистом від контакту	Так
Ударостійкість IK	IK05
Клас захисту від проникнення (IP)	IP20

Функції

З орієнтаційним освітленням	Ні
З функціональним освітленням	Ні

Ідентифікація	
З відбитком	Ні

Тексти	
Накладка	Центральна кришка
Захист	Покращений захист контактів
Тип з'єднання	Зі вставними клемами

Сумісний із
R.x / Serie R.classic

Sustainability	
Без галогену	Так
Відповідність RoHS	Так