85345177

IP20

KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker K.5, aluminium

Technische karakteristieken

Afmetingen

Aanbevolen montagehoogte	1,10 - 1,10 m
Installatiehoogte	1,10 - 1,10 m

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	quicklink
Minimale inschakelduur	1 s

Functies

Maximale bedrijfscyclus	180 min

Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF	Ja

Leveringsomvang

Inclusief buskoppelaar	Ja

Verlichting

Inschakelhelderheid instelbaar	5 - 1000 lx

Detectie

Reikwijdte hoek instelbaar	45 - 90 °
Reikwijdte hoek horizontaal	90 - 180

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C

Materiaal

Materiaal	Thermoplast

Teksten

Functie	Uitschakelvoorwaarschuwing op dimeenheden Met geheugenfunctie voor aanwezigheidssimulatie Met leerfunctie voor aanspreekhelderheid door toetsbediening Met toetsvergrendeling Partyfunctie gedurende 2 uur inschakelen Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja