Fiche technique du produit
WH20184204A



WH20184204A

kallysto Interr.à clé S0/2p/ 0-1-0-1 /Plaque frontal pour combinaison Anthrac.

Caractéristiques techniques

Tension	
Tension nominale	220 - 250 V
Courant électrique	
Courant de commutation	16 AX (100W LED (SBL))
Tension	
Tension nominale	230 V
Installation, montage	
Montage	Encastré
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Courant électrique	
Courant assigné nominal	16 A
Dimensions	
Dimensions	60 x 60 mm
Profondeur	70 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	63 mm
Matière	
Couleur	Anthracite
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité
Architecture	
Type d'organe de commande	Clé
Raccordement	
Type de connexion / prise	Borne à vis
Textes	
Type de commutation	Schéma interrupteur arrêt 0/2-pôles
Type de raccordement	Avec bornes à vis
Durabilité	
Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui