Produktdatenblatt
WH20184205A



WH20184205A

kallysto Schlüssel-SCH S0/2-polig/ 0-1-0-1 / mit Front für Kombination Schwarz

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	220 - 250 V
Nennspannung	230 V

Elektrischer Strom

Schaltstrom	16 AX (100W LED (SBL))

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz

Sicherheit

Schutzart IP	IP20

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A

Abmessungen

Abmessungen	60 x 60 mm
Tiefe	70 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	63 mm

Werkstoff

Farbe	Schwarz
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Schlüssel

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss

Texte

Schaltart/Variante	Ausschalter Schema 0/2-polig
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja