Productdatablad
VKG440L-T



VKG440L-T

Vision 3-fase groepenkast - 8 groepen, HS, 2 x ALS 2P, +T

Technische eigenschappen

Installatie, montage	
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
Uitvoering	
Aantal polen	5
Installatie, montage	
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Functies	
Heeft beveiliging hoofdschakelaar	Ja
Configuratie	
Aantal vlamboogfout-detectiecomponenten AFDD	0
Capaciteit	
Aantal modulen	24
Spanning	
Nominale spanning	230 - 400 V
Stroom / temperatuur	
Nominale stroom	40 A
Afmetingen	
Diepte	89 mm
Inwendige diepte	79,60 mm
Hoogte	475 mm
Breedte	220 mm
Aantal breedte-eenheden	12
Dikte zijwand	2,50 mm
Deksel, deur	
Vergrendelbaar	Nee
Deur/deksel is transparant	Nee
Materiaal	
RAL-code	7035
Kleur	Lichtgrijs
Materiaal	Kunststof
Aansluiting	
Aantal leidinginvoeringen	16
Aantal fasen	3
Leveringsomvang	
Aantal aardlekschakelaars	2
Samenstelling	
Aantal groepen	8
Aantal lichtgroepen	8
Aantal verdelerrijen	2
Met kWh-meter	Nee
Aantal DIN-rails	2
Uitbreiding mogelijkheid	Ja
Met beltransformator	Ja
Met contactdoos	Nee
Veiligheid	
Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30

Veiligheid	
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Aantal aardlekautomaten 30mA	0

Compatibiliteit	
Fornuisgroep	Nee

Duurzaamheid	
RoHS conform	Ja