Tehnički list proizvoda
M55239010



M55239010

Završni element, bezhalogeni, LF/LFH/FB 60x150 mm, bijela

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	61 mm
Širina	150 mm

Materijali

Materijal	Akrilonitril butadien stiren (ABS) Polikarbonat (PC)
Obrada	Neobrađeno
Boja	Čista bijela
RAL kod	9010

Sigurnost

Otpornost na udarce IK	IK07

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 90 °C

Oprema

Sa zaštitnim filmom	Ne

Konfiguracija

Preklapanje	Ne
Sa antibakterijskom obradom	Ne

Povezivost

Vrsta montaže	Vijčani spoj Montaža na kopčanje

Standardi

Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12	Ne

Ilustracije / crteži

