Produktdatablad
6310119909



6310119909

Centrumbricka 2xActassi, vinklat 30°, komplett med ram, Vit, S.1

Tekniska egenskaper

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Moduluttag
Antal anslutningar	2

Kapacitet

Antal moduler	2

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	80 mm
Bredd	80 mm
Djup	10 mm

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK05

Text

Uttagsmoduler	Med 30° snedställt uttag

Lämplig för

S.x/B.x

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACh-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja