Produktdatenblatt
926002509



926002509

USB Ladesteckdose 230 V Integro Einsätze polarweiß, matt

Technische Eigenschaften

Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss

Abmessungen

Höhe	55,60 mm
Breite	55,60 mm
Tiefe	44 mm

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge	2

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
Mit Feinsicherung	Nein

Werkstoff

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt

Leistung

Leistungsaufnahme standby	0,05 W

Spannung

Eingangsspannung	100 - 240 V
Ausgangsspannung	5 - 5 V

Elektrischer Strom

Nennstrom	0,50 A
Ausgangsstrom	500 mA

Texte

Steckverbinder/Buchsen	Mit 2 USB-Buchsen Typ A
Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz

Nachhaltigkeit

REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja