Productdatablad
926002509



926002509

USB-oplaadcont.ds. 230 V, berker Integro, polarwit

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting

Afmetingen

Hoogte	55,60 mm
Breedte	55,60 mm
Diepte	44 mm

Samenstelling

Aantal uitgangen	2

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
Met miniatuurzekering	Nee

Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Vermogen

Energieverbruik standby	0,05 W

Spanning

Ingangsspanning	100 - 240 V
Uitgangsspanning	5 - 5 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	0,50 A
Uitgangsstroom	500 mA

Teksten

Aansluitstekers	Met 2 USB-aansluitingen type A
Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging

Duurzaamheid

REACh-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja