Ficha técnica do produto
926002509



926002509

Integro - tomada USB carreg., branco mt

Características técnicas

Conetividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso

Dimensões

Altura	55,60 mm
Largura	55,60 mm
Profundidade	44 mm

Equipamento

Número de saídas	2

Acessórios

Com fusível em miniatura	Não
Tem campo de etiquetagem	Não

Materiais

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Mate
Material	Metal Plástico
Tratamento	Sem tratamento

Potência

Potência absorvida em standby	0,05 W

Tensão

Tensão de entrada	100 - 240 V
Tensão de saída	5 - 5 V

Corrente elétrica

Corrente nominal	0,50 A
Corrente de saída	500 mA

Texto

Conectores e terminais	Com 2 tomadas USB tipo A
Fusível	À prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (fusível eletrónico)
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
Proteção	Sem proteção de contacto aprimorada

Sustentabilidade

REACh - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim