Tehnički list proizvoda
926002509



926002509

USB utičnica, punjač, 230V, 1930/R.Classic, polarna bijela mat

Tehničke karakteristike

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka

Dimenzije

Visina	55,60 mm
Širina	55,60 mm
Dubina	44 mm

Oprema

Broj izlaza	2

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
Sa mini osiguračem	Ne

Materijali

Boja	Polarna bijela
RAL kod	9010
Obrada površine	Mat
Materijal	Metal Plastika
Obrada	Neobrađeno

Snaga

Potrošnja energije u stanju pripravnosti (standby)	0,05 W

Napon

Ulazni napon	100 - 240 V
Izlazni napon	5 - 5 V

Električna struja

Nazivna struja In	0,50 A
Izlazna struja	500 mA

Tekst

Konektori / džekovi	Sa 2 USB utičnice tipa A
Osigurač	Zaštita od kratkog spoja i preopterećenja (elektronički osigurač)
Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama
Zaštita	Bez poboljšane zaštite od kontakta

Održivost

REACh-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da