Produktový list
926002509



926002509

USB nabíjecí zásuvka 230 V, 2-násobná, 1 A Integro přístroje bílá, mat

Technické vlastnosti

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka

Rozměry

Výška	55,60 mm
Šířka	55,60 mm
Hloubka	44 mm

Vybavení

Počet výstupů	2

Příslušenství

Popisové pole	Ne
S miniaturní pojistkou	Ne

Materiál

Barva	Polární bílá
Kód RAL	9010
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Kov Umělá hmota
Povrch	Neošetřený

Výkon

Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0,05 W

Napětí

Vstupní napětí	100 - 240 V
Výstupní napětí	5 - 5 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud	0,50 A
Výstupní proud	500 mA

Texty

Konektory jack	Se 2 zdířkami USB, typ A
Pojistka	Odolnost proti zkratu a přetížení (elektronická pojistka)
Typ připojení	Se šroubovými svorkami
Ochrana	Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku

Udržitelnost

Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano