LS403

Zekeringhouder L31 3-polig 25 A, 3 modulen

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	83 mm
Breedte	54 mm
Diepte	75 mm

Uitvoering

Aantal polen	3

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	25 A
Nominale stroom van smeltpatroon	2 A 4 A 6 A 8 A 10 A 12 A 16 A 20 A 25 A

Capaciteit

Aantal modulen	3

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 50 °C

Installatie, montage

Aandraaimoment	2,20 - 2,20 NM
Gemonteerd op	DIN-rail

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	9,30 W

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	690 V
Type voeding	AC

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders	0,75 - 16 mm^2
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders	1 - 25 mm^2

Zekering

Zekeringsgrootte	8.5 x 31.5

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja

Afbeeldingen | tekeningen