Produktdatablad
LS403

LS403

Säkringshållare 3P 25A 500V L31 3M

Tekniska egenskaper

Dimensioner	
Höjd	83 mm
Bredd	54 mm
Djup	75 mm
Arkitektur	
Antal poler	3
Antal poler	3P
Elektrisk ström	
Märkström	25 A
Märkström för säkringsinsats	2 A 4 A 6 A 8 A 10 A 12 A 16 A 20 A 25 A
Kapacitet	
Antal moduler	3
Användningsförhållanden	
Driftstemperatur	-5 - 50 °C
Installation, montering	
Nominellt åtdragningsmoment	2,20 - 2,20 Nm
Montering	DIN-skena
Ström	
Total effektförlust vid nominell märkström	9,30 W
Spänning	
Nominell isolationsspänning Ui	690 V
Matarspänning	AC
Säkerhet	
Kapslingsklass (IP)	IP20
Anslutning	
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare	0,75 - 16 mm²
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	1 - 25 mm²
Säkring	
Säkringsstorlek	8.5 x 31.5
Skydd, dörr	
Låsbar	Ja

Illustrationer | teckningar