Productdatablad
75663693



75663693

IP20

Tastsensor berker B.IQ met therm. en IR, 3-v, edelstaal

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C

Functies

Met ruimtethermostaat	Ja

Afmetingen

Hoogte	128,60 mm
Breedte	88,50 mm
Diepte	16,65 mm

Samenstelling

Aantal bedieningspunten	8

Bediening en signalering

Met led-indicatie	Ja

Materiaal

Kleur	RVS
RAL-code	9022
Materiaal	Metaal RVS
Afwerking oppervlakte	Mat

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee

Scherm

Met display	Ja

Teksten

Functie	Voor schakel-, impuls-, dim-, jaloezie- en temperatuurregelfuncties Met ventielbeschermingsfunctie Toetsenhulpfunctie kan worden geactiveerd
Modus	Regelaarbedrijfsmodi: comfort-, standby-, nacht- en vorst-/warmtebeschermingsmodus
Beveiliging	Met demontagebeveiliging
Temperatuur	Temperatuurmeting via interne temperatuursensor en/of extern communicatie-object (waarderingsverhouding instelbaar) Beschikbaar stellen van de interne temperatuurmeetwaarde via communicatie-object

Leveringsomvang

Inclusief busaankoppelaar	Nee