WCD zonder randaarde, berker R.1/R.3/R.8 wit

Technische eigenschappen

Spanning	
Nominale spanning	250 V
Stroom / temperatuur	
Nominale stroom	16 A
Frequentie	
Frequentie	50 - 50 Hz
Materiaal	
Kleur	Polarwit
RAL-code	9010
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Afmetingen	
Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	42 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	31 mm
Installatie, montage	
Gemonteerd op	Inbouwmontage
Aansluitmogelijkheden	
Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Met klauwbevestiging	Ja
Aansluitwijze	Schroefbevestiging
Samenstelling	
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met signaallamp	Nee
Toebehoren	
Heeft tekstveld	Nee
Capaciteit	
Aantal modulen	1
Veiligheid	
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Slagvastheid IK	IK05
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Teksten	
Deur	Centraalplaat
Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met schroefklem
Duurzaamheid	
Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja