Tehnički list proizvoda
TRM691E



TRM691E

quicklink IP20

Aktor 1-struki/binarni ulaz 2-struki, PŽ, 200W, 2 žice, KNX, RF

Tehničke karakteristike

Napon

Napon napajanja sistema	230 V AC

Frekvencija

Frekvencija	50 - 50 Hz

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-15 - 45 °C

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	0.5 - 1.5 mm²
Presjek krutog provodnika	0.5 - 2.5 mm²

Oprema

Broj izlaza	1

Rasvjeta

Snaga LED lampe	50 W

Oprema

Vrsta dimera	Univerzalno

Kapacitet

Broj modula	0

Snaga

Žarulja sa žarnom niti	200 - 200 W
Snaga potenciometra	200 - 200 W

Povezivost

Sa bus sistemom KNX radio	Da
Vrsta veze	Vijčana stezaljka

Postavke

Podržani način konfiguracije	quicklink

Tekst

Osigurač	Zaštita od kratkog spoja i preopterećenja (elektronički osigurač)
Princip dimanja	Ukjučenje faze ili isključenje prema vrsti opterećenja, samoučeće
Funkcija	Funkcija resetiranja (na tvorničke postavke)
Vrsta veze	Sa uvrtnim lift stezaljkama

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da