Tehnički list proizvoda
32723512

32723512

Prekidač na ključ, 3 pozicije, natpis "1","0","2", NŽ, W.1, p.bijela

Tehničke karakteristike

Materijali	
Boja	Polarna bijela
RAL kod	9010
Kontrole i indikatori	
Tip prekidača za žaluzine	1-polni prekidač
Materijali	
Obrada površine	Mat
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno
Napon	
Nazivni napon	250 V
Električna struja	
Struja uklapanja/isklapanja	10 A
Struja uklapanja/isklapanja	10 A
Sigurnost	
Ingress Protection (IP) klasa	IP55
Uvjeti korištenja	
Radna temperatura	-40 - 30 °C
Tekst	
Promjena načina rada	1-polni
Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama
Način instalacije	Za pričvršćivanje vijcima
Pogodno za	
W.1	
Održivost	
Bez halogena	Da
REACh-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da