Scheda tecnica del prodotto
HR554

HR554

Relè differenziale regolabile e temporizzabile tipo B LCD 4 vie 3 moduli DIN

Caratteristiche tecniche

Corrente

Sensibilità IΔn	30 mA 100 mA 300 mA 500 mA 1000 mA 3000 mA
Toroidi: Sovraccarico ammesso	30 kA/100 ms

Equipaggiamento

Con toroide differenziale	Sì

Protezione

Tipo di corrente residua	B

Impostazioni

Tempo d'intervento differenziale	0,1 s
Ritardo regolabile	Sì

Serie

Distanza massima di collegamento tra ricevitore e trasmettitore	25m e 50m doppino telefonico

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACh – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì