Технічні характеристики виробу
EER518

EER518

Датчик руху висотний 360º, зовнішньої установки, НВ контакт, висота виявлення 8м

Технічні характеристики

Виявлення	
Кут виявлення	360 - 360 °
Тип датчика	Датчик руху
Налаштування	
Затримка в часі	1 Min - 1 h
Освітлення	
Регульована яскравість відгуку	5- 2000 lx
Частота	
Частота	50 - 60 Hz
Розміри	
Вбудована глибина	78 mm
Рекомендована висота монтажу	6 - 9 m
Умови використання	
Робоча температура	-5 - 45 °C
Матеріали	
Матеріал	Пластик
Безпека	
Клас захисту від проникнення (IP)	IP41
Установлення, монтаж	
Монтаж на	Поверхневий монтаж
Підходить для зовнішнього використання	Hi
Sustainability	
REACh-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так