Технічні характеристики виробу
TXA306



TXA306

Бінарний вхід KNX 6-канальний універсальний

Технічні характеристики

Налаштування	
Підтримувані режими конфігурації	ETS easy
Архітектура	
Система шин	Шинна система EIB
Електричний струм	
Кількість кіл електричного струму на вході	6
Обладнання	
Необхідна зовнішня напруга сигналу	Ні
Підключення	
Із системою шин KNX радіо	Ні
Обладнання	
Радіочастотний двосторонній	Ні
З батареєю	Ні
З керуванням HVAC	Ні
Установлення, монтаж	
Монтаж на	DIN-рейка
Освітлення	
Керування світлодіодами	Ні
Матеріали	
Матеріал	Пластик
Colour	Світло-сірий
Код RAL	7035
Безпека	
Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
Умови використання	
Робоча температура	0 - 45 °C
Напруга	
Вхідна напруга	24 - 230 V
Робоча напруга шини	21 - 32 V
Тип напруги живлення	AC/DC
Розміри	
Довжина	70 mm
Висота	90 mm
Глибина	60 mm
Тексти	
Тип з'єднання	Із самозажимними терміналами QuickConnect
Sustainability	
Відповідність RoHS	Так