Productdatablad
TRM600

TRM600

IP20

KNX-RF inbouwmodule 230 V, 2-draads, 1-voudig 230 V uit

Technische karakteristieken

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS easy

Connectiviteit

Radioprotocol	KNX-RF
Ontvanger categorie	2
Met KNX-bussysteem	Nee
Met bussysteem KNX RF	Ja

Afmetingen

Afmetingen	18 x 40 mm
Hoogte	18 mm
Breedte	40 mm
Diepte	18 mm
Inbouwdiepte	20 mm

Elektrische Stroom

Nominale stroom	0,50 A

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs

Uitrusting

Met schakelaar voor manuele bediening	Ja
Radiofrequentie bidirectioneel	Ja

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
RF-ontvangstfrequentie	868,30 - 868,30 MHz

Vermogen

Uitgangsvermogen	115 W

Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
Nominale spanning Ue	230 - 230 V
Systeemspanning	230 VAC

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 45 °C

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	0.5 - 2.5 mm^2
Doorsnede soepele geleider	0.5 - 1.5 mm^2

Teksten

Functie	Alleen impulsfunctie Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)
Montagewijze	Voor inbouw achter inbouweenheden
Aansluitwijze	Met schroefliftklemmen

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja