Produktdatenblatt
EE644



EE644

LED Strahler 3000 Lumen mit Bewegungsmelder, schwarz

Technische Eigenschaften

Erfassung	
Mit Lichtsensor	Ja
Bedienelemente und Anzeigen	
Verwendbar mit Bewegungsmelder	Ja
Installation, Montage	
Geeignet für Deckenmontage	Nein
Beleuchtung	
Farbtemperatur	4000 - 4000 K
Sicherheit	
Stoßfestigkeit IK	IK04
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Ausstattung	
Einstellbar	Ja
Lieferumfang	
Mit Leuchtmittel	Ja
Abmessungen	
Länge	226 mm
Breite	156 mm
Höhe	141 mm
Beleuchtung	
Lichtstrom	3000 lm
Werkstoff	
Werkstoff	Kunststoff
Beleuchtung	
Anzahl Lampen	30
Werkstoff	
RAL Nummer	9011
Leistung	
Systemleistung	30 W
Anschluss	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Ja
Installation, Montage	
Geeignet für Wandmontage	Ja
Spannung	
Versorgungsspannungsart	AC
Nachhaltigkeit	
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja