# Produktdatenblatt
EE641



EE641

**LED Strahler 700 Lumen mit Bewegungsmelder, schwarz**

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Erfassung** | |
| Mit Lichtsensor | Ja |
| **Bedienelemente und Anzeigen** | |
| Verwendbar mit Bewegungsmelder | Ja |
| **Installation, Montage** | |
| Geeignet für Deckenmontage | Nein |
| **Beleuchtung** | |
| Farbtemperatur | 4000 - 4000 K |
| **Sicherheit** | |
| Stoßfestigkeit IK | IK04 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP55 |
| **Ausstattung** | |
| Einstellbar | Ja |
| **Lieferumfang** | |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| **Abmessungen** | |
| Länge | 100 mm |
| Breite | 127 mm |
| Höhe | 140 mm |
| **Beleuchtung** | |
| Lichtstrom | 700 lm |
| **Werkstoff** | |
| Werkstoff | Kunststoff |
| **Beleuchtung** | |
| Anzahl Lampen | 8 |
| **Werkstoff** | |
| RAL Nummer | 9011 |
| **Leistung** | |
| Systemleistung | 8 W |
| **Anschluss** | |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Ja |
| **Installation, Montage** | |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| **Spannung** | |
| Versorgungsspannungsart | AC |
| **Nachhaltigkeit** | |
| REACh-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |