Fiche technique du produit
WJC027



WJC027

ateha Poussoir 1F étroit complet

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Architecture

Type d'organe de commande	Poussoir simple

Matière

Finition	Brillant Mat
Matériau	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) Polycarbonate (PC)
Traitement	Laqué

Dimensions

Profondeur	85 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Installation, montage

Montage sur	Encastré En saillie

Commandes et indicateurs

Voyants	En accessoire
Nombre de touches	1
Type de bouton poussoir	Poussoir simple

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP41
Résistance aux chocs IK	IK04

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C

Textes

Impression	Enjoliveur sans inscription

Durabilité

REACh-sans SVHC	Oui