Fiche technique du produit
WS100H



WS100H

Prise de courant 2P+T Systo 16A 250V SanVis 2 modules Blanc AntiBactérien

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Matière

Code RAL	9010
Finition	Mat Satiné
Matériau	Polycarbonate (PC)

Dimensions

Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	22,80 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Connectivité

Type de montage	Fixation par serrage Encastré ou en goulotte

Equipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme française NF
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

Capacité

Nombre de modules	2

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP2X

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non

Textes

Impression	Avec inscription
Housse	Sans couvercle
Protection	Sans protection