Fiche technique du produit
WJC157



WJC157

ateha Obturateur complet

Caractéristiques techniques

Matière

Matériau	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) Polycarbonate (PC)

Tension

Tension nominale	250 - 250 V

Dimensions

Profondeur	22,80 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP21D
Résistance aux chocs IK	IK04

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis

Textes

Impression	Sans inscription

Durabilité

REACh-sans SVHC	Oui