Tehnički list proizvoda
75665694



75665694




IP20

B.IQ IC dodirni senzor, 5-struki, sa termostatom i displejem, aluminij eloksiran

Tehničke karakteristike

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 45 °C

Funkcije

Sa regulatorom sobne temperature	Da

Dimenzije

Visina	187,80 mm
Širina	88,50 mm
Dubina	16,65 mm

Oprema

Broj aktorskih tačaka	12

Kontrole i indikatori

S LED indikacijom	Da

Materijali

RAL kod	9006
Materijal	Aluminij

Pribor

Ima polje za označavanje	Da

Ekran

Sa ekranom	Da

Tekst

Funkcija	Za funkcije prekidača, tastera, dimera, upravljanje žaluzinama i termostata Sa funkcijom zaštite ventila Funkcija pomoći se može aktivirati
Način rada	Načini rada kontrolera: comfor, stanje pripravnosti, noćni način rada i zaštita od mraza/toplote
Zaštita	Sa zaštitom od demontaže
Temperatura	Mjerenje temperature putem unutrašnjeg temperaturnog senzora i/ili vanjskog komunikacijskog objekta (omjer mjerenja se može parametrirati) Dobivanje unutrašnje temperaturne vrijednosti putem komunikacijskog objekta

Opseg isporuke

Autobusna veza uključenaBus veza u kompletu	Ne