Produktový list
75664694



75664694




IP20

Senzor tlačítkový IR, 4-násobný s termostatem B.IQ Alu

Technické vlastnosti

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 45 °C

Funkce

S prostorovým termostatem	Ano

Rozměry

Výška	158,20 mm
Šířka	88,50 mm
Hloubka	16,65 mm

Vybavení

Počet ovládacích bodů	10

Ovládací prvky a indikátory

S kontrolkou LED	Ano

Materiál

Kód RAL	9006
Materiál	Hliník

Příslušenství

Popisové pole	Ne

Obrazovka

S displejem	Ano

Texty

Funkce	Pro funkce spínače, tlačítka, stmívače, žaluzií a funkci pokojového termostatu S funkcí ochrany ventilu Pomocnou funkci tlačítka lze aktivovat
Provozní režim	Provozní režimy regulace: komfortní pohotovostní režim, noční snížení teploty, ochrana proti zamrznutí/přehřátí
Ochrana	S ochranou proti demontáži
Teplota	Měření teploty prostřednictvím interního snímače teploty a/nebo externího komunikačního objektu (parametrizovatelný vážený poměr) Poskytování hodnoty vnitřní teploty prostřednictvím komunikačního objektu

Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice	Ne