# Produktový list
85606100



85606100

IP50

**KNX RF dálkový ovladač 4-kánálový s popisovým polem bílá/šedá**

## Technické vlastnosti

### Napětí

| | |
|---|---|
| Provozní napětí | 6 - 6 V |

### Vybavení

| | |
|---|---|
| Počet kanálů | 4 |
| Transmitter duty cycle | 1 % |

### Konektivita

| | |
|---|---|
| Rádiový protokol | Rádio KNX |
| Kategorie přijímače | 2 |

### Podmínky použití

| | |
|---|---|
| Provozní teplota | -10 - 45 °C |

### Materiál

| | |
|---|---|
| Materiál | Termoplast |

### Bezpečnost

| | |
|---|---|
| Stupeň krytí IP | IP20 |

### Texty

| | |
|---|---|
| Funkce | Funkce resetování (do továrního nastavení) |

### Udržitelnost

| | |
|---|---|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |