# Produktový list
WXF115



WXF115

## Technické vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Kapacita** | |
| Počet modulů | 1 |
| **Konektivita** | |
| Typ připojení | Zásuvná přípojka |
| Typ konektoru/zástrčky USB | C |
| **Napětí** | |
| Jmenovité napětí | 230 V |
| **Rozměry** | |
| Výška | 45 mm |
| Šířka | 40 mm |
| Hloubka | 40 mm |
| Vestavěná hloubka | 32 mm |
| Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž | 32 mm |
| **Připojení** | |
| Typ konektoru/zástrčky | USB-C<br>Šroubová svorka |
| **Vybavení** | |
| Počet výstupů | 1 |
| **Příslušenství** | |
| Popisové pole | Ne |
| S miniaturní pojistkou | Ne |
| **Materiál** | |
| Barva | Černá |
| Materiál | Kov<br>Umělá hmota |
| Povrch | Neošetřený |
| **Výkon** | |
| Výstupní výkon | 65 W |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu | 0,1 W |
| **Napětí** | |
| Vstupní napětí | 198-275 V |
| Výstupní napětí | 5-20 V |
| **Elektrický proud** | |
| Výstupní proud | 3250 mA |
| **Udržitelnost** | |
| Neobsahuje halogeny | Ano |
| Bez REACh-SVHC | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |