Produktdatenblatt
WH37640700D

WH37640700D

FLF Gr.1 kompl.: Einbau-Steckdose 3x T13/ 1x geschaltet mit Steckklemmen, Weiss

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe	Weiss
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	62.50 mm
Breite	75 mm
Tiefe	43.3 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	37 mm
Einbautiefe	6.3 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Schweizer Norm Typ 13
Leiterquerschnitt	1.0 - 2.5 mm^2

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Einbaubar Klemmbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 13
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein

Kapazität

Anzahl Module	3

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stossfestigkeit IK	IK02
Schutzart IP	IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Ja

Texte	
Aufdruck	Mit Aufdruck Schaltsymbol an separater Steckdose
Abdeckung	Vollplatte
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
Typ	Apparat Gr. II

Geeignet für
FLF-Aufputzmontage / FLF-Unterputzmontage

Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja